



# Vortex M6 & M6D

AATCC Monograph 纺织品缩水率、烘干试验机

# Vortex M6 纺织品缩水率试验机

Vortex M6是目前市场上唯一专为满足实验室使用的商用顶置式纺织品缩水率试验机。它符合AATCC最新的LPI-2018标准(表格 I, IIC, IID, IIIA 和 IIIB), 和AATCC 研发的M6 Monograph标准要求。

## 可精密控制

配有一个易于使用的多语言(英文、西班牙语和中文)全彩触摸屏,可自定义设置:

- 缸内水温
- 注水
- 搅拌(速度与时间)
- 旋转(速度和时间)
- 洗涤水量

控制器中已预存M6 Monograph 和 LPI 标准。自定义清洗程序可以保存在控制器中,供日后使用。洗涤周期持续时间长达100小时,能连续运行和重复循环。

## 坚固的设计

- 陶瓷涂层钢制滚筒
- 不锈钢洗衣篮
- 顶置式设计
- 重型变速电机
- 无锁盖设计具有强大的暂停功能

## 其他特点

- 剩余完成时间可显示在触摸屏上
- 闪烁的信号灯提醒操作员注意或者测试结束
- 可通过RemoteAccess App (iOS和安卓下载)接收循环状态通知
- 无需人手操作即可恢复电力循环
- 配有超水温提醒
- 水量可根据需要重置
- 可直接通过显示屏访问测试材料订购信息



可连接RemoteAccess，  
一款创新的远程仪器监测应用程序

Vortex M6可根据 ISO 17025 要求进行校准,并可由专业人员轻松调至符合标准。

# Vortex M6D 烘干试验机

该商业级烘干试验机的设计符合 AATCC M6 Monograph 中所述的 AATCC 家庭洗涤测试方法 88B, 88C, 124, 130, 135, 142, 143, 150, 172, 179 和 188 的参数及 LPI-2018 的标准要求。

## 特点

- 精密机械控制易于使用，确保性能可靠
- 坚固的商业级设计
- 耐用镀锌钢筒
- 美式18磅大容量滚筒
- 安静和高效的鼓风机系统，每分钟220立方英尺/米的气流用于快速干燥和减少操作成本
- 高效的烘干机加热，5,350瓦
- ISO 17025校准的能力



Vortex M6D与Vortex M6 配套使用。



从AATCC官网的缩水率和烘干试验机认证列表中，均可找到Vortex M6和Vortex M6D。

## 使客户充满信心

在过去的60多年里，基于专业知识及与全球伙伴的合作，锡莱亚太拉斯公司(SDLAtlas)通过测试使客户对标准充满信心。我们的客户可以放心地根据精确的测试结果做出明智的决策。

锡莱亚太拉斯的专家与标准制定委员会及零售商紧密合作来开发新标准。我们的工程师根据这些标准来研发设备。我们的服务团队根据英国皇家认可委员会(UKAS)的标准及企业内部标准来校准设备。锡莱亚太拉斯还生产和分销优质的测试材料，并保证不同批次产品的一致性。

### 测试材料

测试材料是许多纺织测试的重要组成部分。锡莱亚太拉斯生产和销售的测试材料是一条完整的产品线。每批产品均已通过全面检测以确保其质量与一致性。

我们的测试材料包括：

- 多纤维布
- 软木内衬
- 磨料
- 酚黄
- 清洁剂
- 负载物
- 摩擦面料

### 校准与服务

- 英国皇家认可委员会(UKAS)
- ISO校准
- 服务支持
- 工厂培训的代表
- 锡莱亚太拉斯维修技术人员



SDL Atlas是UKAS认可的 No. 0688 校准实验室。在欧洲、亚洲及北美，我们均派驻有经过全面培训的技术人员，并致力于帮助客户维护他们的投资及其对测试设备的信心。



通过专业知识和全球伙伴关系为标准测试提供信心

SDL Atlas Ltd. 锡莱亚太拉斯有限公司

美国: 电话: +1 803 329 2110

北京: 电话: 86 (10) 6581 5766

电邮: [info@sdatlas.com.cn](mailto:info@sdatlas.com.cn)

香港: 电话: (852) 3443 4888

上海: 电话: 86 (21) 6121 3788

网址: <http://www.sdatlas.com>

深圳: 电话: 86 (755) 2671 1168