

干燥速率测试仪

适用于测定纺织品的干燥速率



干燥速率测试仪

织物的干燥速率测试常用于服装，尤其是功能性服装面料。锡莱亚太拉斯(SDL Atlas)的干燥速率测试仪为服装零售商、面料生产商及纺织助剂制造商

提供了一种非常可靠的测量织物干燥速率的方法。本设备可用于独立地测量织物的干燥速率，

也可以与锡莱亚太拉斯的液态水管理测试仪(MMT)配合使用，以便全面了解功能织物的液态水管理特性(吸湿、排汗、速干等)。




液态水管理测试仪

工作原理

将一个尺寸为150毫米 x 150毫米的试样放在试样架上。用户可以自行决定将试样架垂直或水平放置在电子秤上。试样架配有一个背板，这个背板可用于进行单面的干燥速率测试。当


试样处于干燥状态时，测量一个值并把它输入到程序里。然后把一定量的液体倒在试样上并把试样重新放回电子秤上，启动测试软件。测试可以设置为运行一段时间，也可以设置为干燥达到一定程度。



试样架

设备特点

- 电子称的最大容量210克，精确率为0.0001克；
- “干燥百分比与时间”及“试样重量与时间”的实时趋势图；
- “干燥百分比”与“干燥速率”的结果计算；
- 通信协议：TCP/IP，可通过局域网连接；
- 提供150毫米 x 150毫米的试样架，可以向上或水平放置



测试曲线

织物研发人员现在拥有了测量织物干燥速率的可靠设备。它的测量结果是对我们其它织物功能舒适性测量设备的补充，如液态水管理测试仪(MMT)、透气性测试仪、耐静水压测试仪及热阻湿阻测试仪等。欲了解锡莱亚太拉斯产品的详细信息，请访问我们的网站www.sdlatlas.com或者联系我们的产品解决方案专家。

锡莱亚太拉斯助您保持在纺织品市场的竞争力！



欢迎访问我们的网站www.sdlatlas.com

SDL Atlas Ltd. 锡莱亚太拉斯(深圳)有限公司

深圳: 深圳市南山区高新中区西深健大厦一楼(东南面)及二楼 邮编: 518057
电话: 86 (755) 2671 1168 传真: 86 (755) 2671 1337
电邮: info@sdlatlas.com.cn 网址: <http://www.sdlatlas.com>
香港: 香港九龙青山道576号制衣中心3字楼J座
电话: (852) 3443 4888 传真: (852) 3443 4999

北京: 北京市朝阳区光华路甲八号和乔大厦B座二层202室 邮编: 100026
电话: 86 (10) 6581 5766 传真: 86 (10) 6581 1722
上海: 上海市静安区威海路233号恒利国际大厦1204室
电话: 86 (21) 6121 3788 传真: 86 (21) 6121 3799 邮编: 200041