

Scott耐弯折性测试仪

Scott耐弯折性测试仪用于确定材料由于滚动弯折造成的表面剥离、裂纹和脱散程度。该测试仪可调节夹具距离、行程长度和试验荷载，以满足各种测试规格。夹具的一组振动垂直于施加压力的试样夹具。钳位距离在样品安装之前设置完毕，行程被归零，样品用夹具固定。

施加压力的夹具通过使用曲柄转向振动夹具，以获取规定的揉搓力。施加在样品上的力可通过标准弹簧规或推荐的负载传感器

进行显示。在向上计数控制器输入了所需的周期数后开始测试。在测试结束后，检查样品的可见损坏痕迹。



特点：

- 机械元件由铝和坚固的不锈钢制造
- 耐用粉末涂层和阳极氧化表面处理
- 精密球和滚针轴承
- 自动停机可编程的计数控制器
- 可调慢速和测试速度控制
- 可调行程和夹具距离
- 可选的负载传感器接口，用于检测过程中监控样品测试压力
- 通风防护罩可以保护操作者的手远离夹点
- 供应电压不同，在购买时必须明确指定
- 高品质无刷电动机

标准：

JIS L1096, JIS - K6404 - 6



SDL Atlas Ltd. 锡莱亚太拉斯有限公司

深圳: 深圳市南山区中山园路9号君翔大厦B栋1楼B区 邮编: 518052
电话: 86 (755) 2671 1168 传真: 86 (755) 2671 1337
电邮: info@sdlatlas.com.cn 网址: http://www.sdlatlas.com
香港: 香港九龙青山道576号制衣中心3字楼J座
电话: (852) 3443 4888 传真: (852) 3443 4999

北京: 北京市朝阳区向军南里二巷5号, 7号楼宏天商务中心7205室 邮编: 100020
电话: 86 (10) 6581 5766 传真: 86 (10) 6581 1722
上海: 上海市静安区威海路567号晶采世纪大厦4F室 邮编: 200030
电话: 86 (21) 6121 3788 传真: 86 (21) 6121 3799